

Phacoemulsification with foldable lens implant ....

- In this surgery, when foldable lens is used, it can be implanted through a very small incision i.e. upto 3 mm.
- It is a suture less surgery.
- Patient can go home after a short while after surgery.
- Patient can resume his duties within 3-4 days.
- The incision is very small so it heals faster.
- Patient requires glasses for near work like reading, writing, stitching etc.

Premium Quality Foldable Lenses ....

- **Acrysoft Lens / Sensor**
- Due to high quality of lens material, chances of after cataract formation (PCO) are very less.
- Rarely needs YAG - laser treatment.
- **Acrysoft-IQ Lens / Tecnis**
- It protects the eye from UV rays.
- As it is an aspheric lens, it helps to experience sharp & clear image even after your pupil gets dilated. e.g. - difference in picture quality of routine TV & flat screen TV.

Toric Lenses

- Those patients who have cylindrical number, they can get good quality picture by cylinder correcting toric lens.
- *With all above mentioned lenses, we require to use glasses for either distant or near work.*
- **Multifocal Lenses Indian (Hydrophilic Indian)**
- This lens corrects your near, distant & intermediate vision.
- Like youngsters you can see objects clearly at any distance without glasses.
- Dependence on glasses is reduced to 95%.
- **Acrydeep (Hydrophobic Indian)**
- Reduces PCO chances.
- **Restore Lens / Symphony (Imported)**
- It is an imported Multifocal lens.
- In addition to Multifocality, it has an advantage of aspheric lens & ACRYSOFT - IQ lens with advantage of yellow pigment.

PRAGATI NETRA RUGNALAYA  
9th Lane, Rajarampuri, Kolhapur-416008  
TEL. : (0231) 2529348

मोतीबिंदु व त्यावरील अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया ...

Life is beautiful ... eye is soul of life !



प्रगती नेत्ररुग्णालय

राजारामपुरी ९ वी माली, कोल्हापूर - ४१६००८  
फोन : (०२३१) २५२९३४८

मोतीबिंदु शस्त्रक्रियेसाठी वापरली जाणारी अत्याधुनिक पंचसामुग्री .....

मोतीबिंदु शस्त्रक्रियेसाठी वापरली जाणारी अत्याधुनिक पंचसामुग्री म्हणजे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स हे अत्याधुनिक पंचसामुग्री. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे.



सहाय्य पत्रा .....

मोतीबिंदु शस्त्रक्रियेसाठी वापरली जाणारी अत्याधुनिक पंचसामुग्री म्हणजे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स हे अत्याधुनिक पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे.

नेत्रचे गुणधर्म .....

- **नेत्ररंग : Yellow Lens**
- विनायक प्रयोगेने पंचसामुग्री अत्याधुनिक पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे.
- **असफटिक : Aspheric Lens**
- या लेन्स वा मोतीबिंदु शस्त्रक्रियेसाठी वापरली जाणारी अत्याधुनिक पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे.
- **हायड्रोफोबिक : Hydrophobic**
- हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे.
- **मल्टीफोकल (हायड्रोफोबिक अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स)**
- हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे.
- **टोरिक : Toric**
- हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री आहे.



संकीर्ण पदवीचे ( विद्यार्थ्यांचे ) अधिष्ठापन व द्रव्युत्पन्न प्रसिध्दीसाठी लेन्स (फोर्टीफिकेशन)

- **अधिष्ठापन** म्हणजे द्रव्युत्पन्न पदवीचे लेन्स वापरली तर ३ मि.मि. प्रकल्पित लेन्स वापरली जाते.
- टोरिक पदवीचे लेन्स वापरली जाते.
- अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री वापरली जाते.
- **अत्याधुनिक फोर्टीफिकेशन (हायड्रोफोबिक)**
- **अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स / सेन्सर**
- लेन्स अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते.
- **अल्ट्रा सोफ्ट आयसोफोबिक / टोरिक**
- हे अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते.
- **टोरिक लेन्स**
- हे अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते. अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरली जाते.



पंचसामुग्री : अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा

पंचसामुग्री : अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा.

दरील सर्व प्रमुख केंद्रेच्या सर्व लेन्सचे प्रमुख अधिष्ठापन नंतर सहाय्य पत्रा किंवा अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा.

नेत्ररंग : पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा.

मल्टीफोकल लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा.

अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा.

अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा.

अल्ट्रा सोफ्ट लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा. हे अल्ट्रा सोफ्ट इन्फ्लेक्स पंचसामुग्री लेन्स वापरून सहाय्य पत्रा लागू करणारी पत्रा.

